

Garant**SNMG 120412, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251226 HB7020
GTIN	4045197711182
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SM
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120412

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning