

Garant**Koniska precisionsförsänkare, extra långa 90°, obelagd, Utvändig Ø: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150372 25
GTIN	4045197710772
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN 335-C.

Med extra långt cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,2 mm/v
Skafttolerans	h9
minsta försänkar-Ø för hål från	3,8 mm
förborrningshål-Ø	3,8 mm
för sänkskruvar DIN 7991	M12
Utvändig Ø	25 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	168 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm

Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		