



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Arbetsbock av aluminium med stålgaller, Antal steg inklusive plattform: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	966149 2
GTIN	4031405510180
Artikelklass	98G

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil, svetsad rörkonstruktion, steg av halksäkert stålgaller. Balkändar med halksäkra plastskoningar. Rullbar tack vare 2 hjul. Övre plattformsyta 550 × 300 mm.

**Teknisk beskrivning**

vikt	8 kg
bottenyta (djup)	0,73 m
bottenyta (bredd)	0,69 m
plattformdjup	300 mm
plattformshöjd utan räcken	0,4 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Rullar	ja
plattformsbredd	550 mm
Material	svetsad rörkonstruktion, steg av halksäkert stålgaller
Steg utförande	steget

arbetshöjd ca.	2,4 m
Antal steg inklusive plattform	2
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock