



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Arbetsbock av aluminium med stålgaller, Antal steg inklusive plattform: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	966149 3
GTIN	4031405510197
Artikelklass	98G

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil, svetsad rörkonstruktion, steg av halksäkert stålgaller. Balkändar med halksäkra plastskoningar. Rullbar tack vare 2 hjul. Övre plattformsyta 550 × 300 mm.

**Teknisk beskrivning**

arbetshöjd ca.	2,6 m
bottenyta (bredd)	0,73 m
Antal steg inklusive plattform	3
bottenyta (djup)	0,97 m
vikt	12 kg
plattformsbredd	550 mm
Rullar	ja
Steg utförande	steget
plattformsdjup	300 mm
Möjlig att gå på	Enkelsidig

plattformshöjd utan räcken	0,6 m
Material	svetsad rörkonstruktion, steg av halksäkert stål-galler
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock