

Garant**Kopierfräs extra lång, Cylindriskt skaft, Ø D: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212606 12 |
| GTIN | 4045197712745 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv- $\varnothing D_w$. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| totallängd L_{tot} | 145 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 12 mm |
| Vändskärsskruv | 219872 (10IP; 2,2 Nm) |
| $\varnothing d_1$ | 10 mm |
| Längd $\varnothing d_1$ | 85 mm |
| Skär- $\varnothing D_c$ | 12 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 22 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Invändig | ja |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |

| | |
|----------------|----------------|
| Fräsanvändning | Kopierfräsning |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |
| Spännskruv | 219872 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |