

**Garant****Kopierfräs Kort, Cylindriskt skaft, Ø D: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212601 32
GTIN	4045197712677
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.  
Högsta repeter Noggrannhet garanterad:  $\pm 0,015$  mm.

**Användningsdata:**

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

**Stål** – för generell användning i sänk- och gjutformar.

**OBS!:**

Beräkna varvalet motsvarande effektiv- $\varnothing D_w$ .

**Teknisk beskrivning**

Skär- $\varnothing D_c$	32 mm
Vändskärsskruv	219876 (30IP; 6,0 Nm)
$\varnothing d_1$	27 mm
totallängd $L_{tot}$	186 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
Utkragningslängd $L_1$	100 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Kopierfräsning

Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	219876
------------	--------