

Garant**Kopierfräs extra lång, Cylindriskt skaft, Ø D: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212606 16 |
| GTIN | 4045197712752 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeter noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Längd Ø d_1 | 100 mm |
| totallängd L_{tot} | 166 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 28 mm |
| Skär-Ø D_c | 16 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 16 mm |
| Ø d_1 | 14 mm |
| Vändskärsskruv | 219873 (15IP; 3,0 Nm) |
| Antal skär Z | 2 |
| Invändig | ja |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |

| | |
|----------------|----------------|
| Fräsanvändning | Kopierfräsning |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Spännskruv | 219873 |