

**Garant****Kopierfräs extra lång, Cylindriskt skaft, Ø D: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212606 20
GTIN	4045197712769
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.  
Högsta repeter Noggrannhet garanterad:  $\pm 0,015$  mm.

**Användningsdata:**

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

**Stål** – för generell användning i sänk- och gjutformar.

**OBS!:**

Beräkna varvalet motsvarande effektiv- $\varnothing D_w$ . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

**Teknisk beskrivning**

Skär- $\varnothing D_c$	20 mm
total längd $L_{tot}$	191 mm
Vändskärsskruv	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Längd $\varnothing d_1$	115 mm
Utkragningslängd $L_1$	34 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
$\varnothing d_1$	17 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Spännskruv	219874