

Garant**Kopierfräs, med gänga, Ø D: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212620 10
GTIN	4045197712783
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Utan invändig kylning.

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.

Högsta repeter noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	10 mm
Vändskärsskruv	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_1 h6	5,5 mm
totallängd L_{tot}	23 mm
Ø D_2	9,5 mm
Fästgänga M	M5
Längd 1	23 mm
Antal skär Z	2

Invändig	nej
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	219871
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP