

Garant**Kopierfräs, med gänga, Ø D: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212620 12
GTIN	4045197712790
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Utan invändig kylning.

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.

Högsta repeternoggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv- $\varnothing D_w$. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

Skär- $\varnothing D_c$	12 mm
Fästgänga M	M8
totallängd L_{tot}	25 mm
Längd 1	16,5 mm
$\varnothing D_2$	13,5 mm
$\varnothing D_1 h_6$	8,5 mm
Vändskärsskruv	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Antal skär Z	2

Invändig	nej
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Spännskruv	219872