



Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Dorndiameter d1: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	306677 32
GTIN	4045197712332
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	32 mm
passande specialnyckel nr 309840	32
Frässpindellängd L ₄	24 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
utkragningslängd A-mått	50 mm
Utvändig-Ø D	78 mm

fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Fräslåsskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 32	309890 32
HSK-kylmedierör för HSK 32	309880 32