

Garant**Kopierfräs Kort, Cylindriskt skaft, Ø D: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212601 20
GTIN	4045197712653
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser. Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Ø d_1	17 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Utkragningslängd L_1	38 mm
Vändskärsskruv	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
total längd L_{tot}	104 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	219874
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP