

Garant**Kopierfräs, med gänga, Ø D: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212620 20
GTIN	4045197712912
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Utan invändig kylning.

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.

Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D_1 h6	10,5 mm
Vändskärsskruv	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Fästgंगा M	M10
Skär-Ø D_c	20 mm
totallängd L_{tot}	28 mm
Längd 1	28 mm
Ø D_2	18,5 mm

Antal skär Z	2
Invändig	nej
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Spännskruv	219874