

Garant**Kopierfräs Kort, Cylindriskt skaft, Ø D: 25mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212601 25 |
| GTIN | 4045197712660 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w .

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| totallängd L_{tot} | 121 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 25 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 45 mm |
| Vändskärsskruv | 219875 (25IP; 6,0 Nm) |
| Skär-Ø D_c | 25 mm |
| Ø d_1 | 22 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Invändig | ja |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |
| Fräsanvändning | Kopierfräsning |

| | |
|--------------|------------|
| Verktogsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|------------|--------|
| Spännskruv | 219875 |
|------------|--------|