



Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Dorndiameter d1: 50mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 306677 50 |
| GTIN | 4045197712356 |
| Artikelklass | 32A |

Beskrivning

Utförande:

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|--------|
| utkragningslängd A-mått | 70 mm |
| Dorndiameter d ₁ | 50 mm |
| Frässpindellängd L ₄ | 30 mm |
| passande specialnyckel nr 309840 | 50 |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 50 |
| Utvändig-Ø D | 120 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| fäste | HSK-A100 kort |
| Hållare norm | DIN 69882-3 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Kylkanalborrhål | kan inte förslutas |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Ändfräsdorn |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| HSK-kylmedierör för HSK 50 | 309880 50 |
| Fräslåskruv för dorn-Ø 50 mm | 309860 50 |
| Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 50 | 309890 50 |