

Garant**Kopierfräs Lång, Cylindriskt skaft, Ø D: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212603 16
GTIN	4045197712714
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser. Högsta repeternoggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	16 mm
Utkragningslängd L_1	28 mm
Vändskärsskruv	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Ø d_1	14 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Längd Ø d_1	63 mm
totallängd L_{tot}	123 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Spännskruv	219873
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0