

**Garant****Fräsvändskär Ø 8 mm, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	212630 ST1400
GTIN	4045197712127
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

**Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.**

· **Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet.  $\pm 0,015$  mm.**

**Användningsdata:**

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

**Teknisk beskrivning**

Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7520
Matning $f_z$ i kortspånande aluminium	0,15 mm
Matning $f_z$ i stål $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Matning $f_z$ i titan $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Antal byten/skär	1

Produktslag

Vändskär för fräsning