



## Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Dorndiameter d1: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	306537 16
GTIN	4045197712257
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Förstorad midjeanligningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

#### Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

#### leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

#### Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

### Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	16
Dorndiameter d <sub>1</sub>	16 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	17 mm
utkragningslängd A-mått	50 mm
Utvändig-Ø D	38 mm

fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Fräslåsskriv för dorn-Ø 16 mm	309860 16
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16