


Garant**Fräsvändskär Ø 12 mm, Typ: TI****Beställningsdata**

Ordernummer	212650 TI
GTIN	4045197712400
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· **Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. $\pm 0,015$ mm.**

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Sort	HB7935
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,2 mm
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Matning f_z i stål < 60 HRC	0,15 mm
Matning f_z i titan > 850 N/mm ²	0,2 mm
Antal byten/skär	1

Produktslag

Vändskär för fräsning