


Garant**Fräsvändskär Ø 32 mm, Typ: T1****Beställningsdata**

Ordernummer	212690 T1
GTIN	4045197712585
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· **Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. $\pm 0,015$ mm.**

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Sort	HB7935
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,35 mm
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,36 mm
Matning f_z i titan > 850 N/mm ²	0,35 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

