



ER-hylschuckar, HSK-A 100 lång, för ER-spännhylsstorlek: 16



Beställningsdata

Ordernummer	305487 16
GTIN	4045197712219
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Med Balluffchip-hål.

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Uppborrad genomgång (utan ställskruv).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

spännvidd: 0,5 - 10 mm

utkragningslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 10 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
För ER-spännhylsor	16
Utvändig-Ø D	28 mm

fäste	HSK-A 100 lång
Hållare norm	DIN 69882-6
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 10 mm	308922 10

ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken	309165
ER-spänntångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning	309014
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309160
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning	309164
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
	308922 3

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 3 mm

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm 308921 5

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 8 mm 308922 8

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm 308906 10

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 3,5 mm 309425 3,5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm 308901 7

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm 308906 9

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm 308906 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm 308901 4

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm 308920 1

ER-hylsmutter High Speed för ER 16 309610 16

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm 308920 3

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 4,5 mm 309425 4,5

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 2,8 mm 309425 2,8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm 308920 7

HiRunER chucknyckel för momentnyckel Typ 16 309749 16

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm 308920 4

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm 308901 2,5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm 308901 10