


Garant**Fräsvändskär Ø 20 mm, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	212670 ST1400
GTIN	4045197712479
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· **Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. $\pm 0,015$ mm.**

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7520
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,25 mm
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Matning f_z i stål < 60 HRC	0,2 mm
Matning f_z i titan > 850 N/mm ²	0,25 mm

Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning