

HOLEX**Magnetmätstativ med fininställning på stångsystemet, Typ: 240****Beställningsdata**

Ordernummer	441180 240
GTIN	4045197713193
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten. Standardhållare för mätur, för inspänningskraft \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm och hållprisma. Fininställning på mäturshållaren.

Teknisk beskrivning

hållkraft ca.	800 N
Längd ledarm L ₂	101 mm
maximal belastning	4 kg
Längd ledarm L ₁	110 mm
magnetfot, bredd	50 mm
magnetfot, höjd	55 mm

magnetfot, längd	60 mm
kapacitet	282 mm
Anslutningsgänga undre	M8
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Stativfot Typ 1	442140 1
Stativfot Typ 1	442120 1
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Stativfot Typ 0	442140 0
Stativfot Typ K3	442120 K3
3-D-ledarm Typ 240	442114 240
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Stativfot Typ V	442120 V
3-D-ledarm Typ 240	442110 240
Stativfot Typ 1	440868 1
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Stativfot Typ 0	442120 0
Stativfot med fininställning Typ 0	442125 0