




Modulärt skruvstycke, Backbredd A: 150/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	362110 150/3
GTIN	4045197708243
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
- Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
- Enkel inställning av spännvidden.
- Sätthårdad HRC 60.
- Parallellitet 0,02 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive arbetsstyckanslag, 2 stycken spårklackar motsvarande nr. 362160 strl. 18/16, 1 chucknyckel, 1 skruvnyckel för insexskruvar, 4 spännkonsoler.

OBS!:

Andra passpårklackar, se nr 362160.

Teknisk beskrivning

vikt	37,5 kg
backhöjd C	50 mm
grundhållarhöjd G	50 mm
totallängd L	520 mm
Backbredd A	150 mm
spännvidd b	300 mm

färgkod för passande tillbehör	Modulär HOLEX 150
längsgående passpår l	16 mm
tvärgående passpår n	16 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Slät adapterback, mjuk (styck) För backbredd 150 mm	362148 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 14/16 mm	362160 14/16
Vinklad överback (styck) För backbredd 150 mm	362132 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 20/16 mm	362160 20/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 18/16 mm	362160 18/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 12/16 mm	362160 12/16
Adapterback räfflad på längden (styck) För backbredd 150 mm	362146 150
Prismatisk back (styck) För backbredd 150 mm	362127 150
Slät adapterback, hård (styck) För backbredd 150 mm	362147 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 16/16 mm	362160 16/16