




Modulärt skruvstycke, Backbredd A: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	362110 125
GTIN	4045197708229
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
- Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
- Enkel inställning av spännvidden.
- Sätthårdad HRC 60.
- Parallellitet 0,02 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive arbetsstyckanslag, 2 stycken spårklackar motsvarande nr. 362160 strl. 18/16, 1 chucknyckel, 1 skruvnyckel för insexskruvar, 4 spännkonsoler.

OBS!:

Andra passspårklackar, se nr 362160.

Teknisk beskrivning

färgkod för passande tillbehör	Modulär HOLEX 125
grundhållarhöjd G	40 mm
tvärgående passpår n	16 mm
spännvidd b	150 mm
vikt	18,5 kg
längsgående passpår l	16 mm

totallängd L	345 mm
Backbredd A	125 mm
backhöjd C	40 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 12/16 mm	362160 12/16
Prismatisk back (styck) För backbredd 125 mm	362127 125
Slät adapterback, hård (styck) För backbredd 125 mm	362147 125
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 14/16 mm	362160 14/16
Slät adapterback, mjuk (styck) För backbredd 125 mm	362148 125
Adapterback räfflad på längden (styck) För backbredd 125 mm	362146 125
Vinklad överback (styck) För backbredd 125 mm	362132 125
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 20/16 mm	362160 20/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 16/16 mm	362160 16/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 18/16 mm	362160 18/16