

Garant**TNMG 160404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning