

**Garant****HiPer-Drill skärinsats n7, HU7810, Ø D: 21,7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231630 21,7
GTIN	4045197710390
Artikelklass	21M

**Beskrivning****Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd  $\leq 20 \mu\text{m}$ . För hål upp till noggrannhet IT9.

**OBS!:**

Skärdata gäller för grundelement  $5 \times D$ .

Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

**Teknisk beskrivning**

Matning f i kortspånande aluminium	0,42 mm/v
för grundelement storlek	21 mm
Ø D	21,7 mm
Serie	HiPer-Drill
Antal byten/skär	1
Spetsvinkel	135 grad

Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Semi Standard	ja
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borrar

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	150 m/min	N
CuZn	lämplig	180 m/min	N
vått maximal	lämplig		