


Garant**SNMG 120408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär	8
Produktlag	Vändskär för svarvning