

Garant**HiPer-Drill skärinsats n7, HU7810, Ø D: 22mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 231630 22 |
| GTIN | 4045197710406 |
| Artikelklass | 21M |

Beskrivning**Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd $\leq 20 \mu\text{m}$. För hål upp till noggrannhet IT9.

OBS!:

Skärdata gäller för grundelement $5 \times D$.

Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Ø D | 22 mm |
| Matning f i kortspånande aluminium | 0,43 mm/v |
| för grundelement storlek | 22 mm |
| Serie | HiPer-Drill |
| Antal byten/skär | 1 |
| Spetsvinkel | 135 grad |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Sort | HU7810 |
| Skärmaterial | VHM |
| Semi Standard | ja |
| Antal skär Z | 2 |
| Produktslag | Skärinsats för borrar |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------|------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | 250 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 150 m/min | N |
| CuZn | lämplig | 180 m/min | N |
| vått maximal | lämplig | | |