

Garant**KNUX 160410R, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spånbrytare	2,2 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410R
Produktslag	Vändskär för svarvning

