

Garant**SCMT 09T304, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning