

**Garant****TNMG 160408, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	251434 HB7020
GTIN	4045197711052
Artikelklass	21G

## Beskrivning

TNMG 160408 HB7020 Sort: HB7020

spån-brytare: SS

Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 400 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SS
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Sort	HB7020

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning