

Garant**TCMT 110202, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260950 HB7020
GTIN	4045197710857
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	SS
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110202
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning