

**Garant****GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM IK / Form B 6HX, TiAlN, M: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	132190 M8
GTIN	4062406080860
Artikelklass	11I

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylmedelstillförsel.

Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för **processäker användning i rostfria och syrafasta stål** samt **duplexmaterial**.

- **HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka**
- **TiALN-Multilayer beläggning av senaste generation**
- **Parametriserad spånrumsgometri för optimal spånbildning och vridstyvhet**

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	ISO 2X 6HX
totallängd L	90 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Gängtyp	M
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Gäng-Ø	8 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	6,8 mm
Gängstigning	1,25 mm
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	24 mm

Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
gänga	M8
Beläggning	TiAlN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	ja
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå
Serie	Master Tap
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	28 m/min	N
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	23 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	9 m/min	M
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		