

Garant**WNMG 060404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251952 HB7020
GTIN	4045197711069
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 060404 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7020

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning