

Garant**VBMT 160404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	261152 HB7020
GTIN	4045197709394
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 160404 HB7020 Sort: HB7020

spån-brytare: SS

Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mmMatning f : 0,05 - 0,2 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning