

**Garant****VBMT 160408, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	261154 HB7020
GTIN	4045197710802
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VBMT 160408 HB7020 Sort: HB7020

spån-brytare: SS

Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 400 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning