


**Garant****Eco-stickstålshållare med inv. kylmedelstillförsel, Skaftdiameter d<sub>1</sub>: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319132 40
GTIN	4045197716798
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Med speciell, inställbar kulventildysa för optimal kylning av skäret – oberoende av stickdjupet.
- Temperaturen på huvudskär och biskär sänks betydligt och möjliggör en markant ökning av skärhastigheten.
- Stel stickstålshållare för stickstål.
- Stickstålsbladet kläms fast med klämplatta.

**Användningsdata:**

Stickstål från olika tillverkare kan användas.

**OBS!:**

Skruvplugg för kulventilmunstycke ingår. Om konventionella avstickningsblad används stängs kylvätskeöverföringen genom avstickningsbladet! Lämpliga spännkonsoler nr 279840 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.

**Teknisk beskrivning**

L <sub>2</sub>	85 mm
passar till bladhöjd	32 mm
Skaftdiameter d <sub>1</sub>	40 mm

L <sub>1</sub>	54 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Höjd H <sub>1</sub>	73 mm
Höjd H <sub>2</sub>	47 mm
Produktslag	VDI-avstickhållare