


Garant**eco-stickstålshåll underupp med inv. kylmedelstillförel, Skaftdiameter d1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319133 25
GTIN	4045197717238
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Med speciell, inställbar kulventildysa för optimal kylning av skäret – oberoende av stickdjupet.
- Temperaturen på huvudskär och biskär sänks betydligt och möjliggör en markant ökning av skärhastigheten.
- Stel stickstålshållare för stickstål.
- Stickstålsbladet kläms fast med klämplatta.

Användningsdata:

Stickstål från olika tillverkare kan användas.

OBS!:

Skruvplugg för kulventilmunstycke ingår. Om konventionella avstickningsblad används stängs kylvätskeöverföringen genom avstickningsbladet! Lämpliga spännkonsoler nr 279840 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.

Teknisk beskrivning

L ₂	60 mm
L ₁	36 mm
Skaftdiameter d ₁	25 mm

passar till bladhöjd	26 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25
Höjd H ₁	47 mm
Höjd H ₂	29 mm
Produktslag	VDI-avstickhållare