

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7520, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	214884 UNI
GTIN	4045197716446
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 120504 PDER
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		