

Garant**VNMG 160408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradi	0,8 mm
spån-brytare	SM
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning