

Garant**eco-stickstålshållare med invändig kylmedelstillförel, Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319132 50
GTIN	4045197717207
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Med speciell, inställbar kulventildysa för optimal kylning av skäret – oberoende av stickdjupet.
- Temperaturen på huvudskär och biskär sänks betydligt och möjliggör en markant ökning av skärhastigheten.
- Stel stickstålshållare för stickstål.
- Stickstålsbladet kläms fast med klämplatta.

Användningsdata:

Stickstål från olika tillverkare kan användas.

OBS!:

Skruvplugg för kulventilmunstycke ingår. Om konventionella avstickningsblad används stängs kylvätskeöverföringen genom avstickningsbladet! Lämpliga spännkonsoler nr 279840 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.

Teknisk beskrivning

L ₁	62 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50

passar till bladhöjd	32 mm
Skaftdiameter d_1	50 mm
L_2	100 mm
Höjd H_1	75,5 mm
Höjd H_2	47 mm
Produktslag	VDI-avstickhållare