


Garant

**Eco-stickstålshållare, över huvudhöjd, med inv. kylmedelstillförsel,
Skaftdiameter d1: 30mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	319133 30
GTIN	4045197717245
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Med speciell, inställbar kulventildysa för optimal kylning av skäret – oberoende av stickdjupet.
- Temperaturen på huvudskär och biskär sänks betydligt och möjliggör en markant ökning av skärhastigheten.
- Stel stickstålshållare för stickstål.
- Stickstålsbladet kläms fast med klämplatta.

Användningsdata:

Stickstål från olika tillverkare kan användas.

OBS!:

Skruvplugg för kulventilmunstycke ingår. Om konventionella avstickningsblad används stängs kylvätskeöverföringen genom avstickningsbladet! Lämpliga spännkonsoler nr 279840 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.

Teknisk beskrivning

passar till bladhöjd	32 mm
L ₁	47 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30

L ₂	70 mm
Skaftdiameter d ₁	30 mm
Höjd H ₁	57,4 mm
Höjd H ₂	37 mm
Produktslag	VDI-avstickhållare