


Garant**eco-stickstålshåll underupp med inv. kylmedelstillförel, Skaftdiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319133 16
GTIN	4045197717214
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Med speciell, inställbar kulventildysa för optimal kylning av skäret – oberoende av stickdjupet.
- Temperaturen på huvudskär och biskär sänks betydligt och möjliggör en markant ökning av skärhastigheten.
- Stel stickstålshållare för stickstål.
- Stickstålsbladet kläms fast med klämplatta.

Användningsdata:

Stickstål från olika tillverkare kan användas.

OBS!:

Skruvplugg för kulventilmunstycke ingår. Om konventionella avstickningsblad används stängs kylvätskeöverföringen genom avstickningsbladet! Lämpiga spännkonsoler nr 279840 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.

Teknisk beskrivning

L ₂	42 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 16
L ₁	29 mm

passar till bladhöjd	19 mm
Skaftdiameter d_1	16 mm
Höjd H_1	42 mm
Höjd H_2	20 mm
Produktslag	VDI-avstickhållare