



Lyftmagnet, maximal bärförmåga (plan): 600kg



Beställningsdata

Ordernummer	085990 600
GTIN	2050001780133
Artikelklass	08P

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Helt inkapslad, kompakt och lätt lyftmagnet med säkerhetslåsmekanism. Solid konstruktion, lätt att sätta på och stänga av. Magnetens vidhäftningsyta har 2 poler på längden.

Användningsdata:

För en säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/ stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

Teknisk beskrivning

dim E	81 mm
minimal vägg tjocklek rund	6 mm
dim D	99 mm
dim C	120 mm
maximal bärförmåga platt	600 kg

dim B	300 mm
dim G	49 mm
dim F	241 mm
maximal Ø rund	270 mm
vikt	20 kg
maximal bärförmåga rund	300 kg
maximal längd platt	2500 mm
minimal väggjocklek platt	6 mm
dim A	246 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Lyftmagnet