

Garant**Planfräs 45° vänsterskärande, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214205 100/8
GTIN	4045197717429
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	100 mm
Passande vändskär	SE.. 1204..
totallängd L _{tot}	50 mm
Skruvsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
FästhålsØ	32 mm
max. utvändig diameter D _{max}	113 mm
Antal skär Z	8
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad

Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219800
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7