

Garant

Sats, koniska försänkare nr 150152 med kassett 90°, obelagd, antal försänkare: 7

**Beställningsdata**

Ordernummer	1503127
GTIN	4045197717122
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**.

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Alla försänkare har 3 skäreppor, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Skaft med **3 spännytor** för användning med 3-backschuck.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Teknisk beskrivning

antal försänkare	7
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd

Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150152 11,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150152 8
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150152 10
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 25 mm	150152 25
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150152 19
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150152 6
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150152 15