

PRYOR**Sifferstämpelsats, 10 delar Normalskrift 0–9, typhöjd: 1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085405 1
GTIN	5022044005150
Artikelklass	08W

Beskrivning**Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

typhöjd	1 mm
Djupbegränsning	ja

totallängd	63,5 mm
skafttjocklek	6,35
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Slagstämplars hållare Typ GRIP	085475 GRIP
--------------------------------	-------------