


Garant**eco-stickstålshåll underupp med inv. kylmedelstillförel, Skaftdiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319133 40
GTIN	4045197717252
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Med speciell, inställbar kulventildysa för optimal kylning av skäret – oberoende av stickdjupet.
- Temperaturen på huvudskär och biskär sänks betydligt och möjliggör en markant ökning av skärhastigheten.
- Stel stickstålshållare för stickstål.
- Stickstålsbladet kläms fast med klämplatta.

Användningsdata:

Stickstål från olika tillverkare kan användas.

OBS!:

Skruvplugg för kulventilmunstycke ingår. Om konventionella avstickningsblad används stängs kylvätskeöverföringen genom avstickningsbladet! Lämpiga spännkonsoler nr 279840 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d ₁	40 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
L ₂	85 mm

L ₁	54 mm
passar till bladhöjd	32 mm
Höjd H ₁	73 mm
Höjd H ₂	47 mm
Produktslag	VDI-avstickhållare