

Garant**TwinCut planfräs 45° liten delning, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z:
100/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213420 100/10
GTIN	4045197716859
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Från Ø 160 mm för fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål och utan invändig kylning.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga, 8-skäriga vändskär (ON.U) eller 4-skäriga vändskär (SN.U).

Reservdel:

Underläggsplattskruv nr 219899. Underläggsplatta nr 219897 (kan användas för båda vändskärstyperna).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**. ON.U och SN.U får inte blandas.

Teknisk beskrivning

max. utvärdig diameter D_{max} för SN.U-platter	115,2 mm
max. utvärdig diameter D_{max} för ON.U-platter	111,8 mm
Skruvsats för vändskär	219898 (15IP; 3,8 Nm)

Spännskruv för underläggsplatta	219899
Underläggsplatta	219897
Skär-Ø D _c	100 mm
FästhålsØ	32 mm
Passande vändskär	SN.U
Passande vändskär	ON.U
Total längd L _{tot} för ON.U-platter	48,3 mm
Total längd L _{tot} för SN.U-platter	50 mm
Antal skär Z	10
Serie	TwinCut
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Skruvsats för vändskär 10 delar	219898
Underläggsplatta	219897
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Spännskruv	219899